


TNMG 160404, Rūšis: CA510

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251472 CA510
GTIN	4960664699162
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 590 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	PQ
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui