

**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK8425, Pavadinimas, tipas W29: 42-000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236841 42-000
GTIN	4047109186187
Produktų klasė	24T

Aprašymas**Tinka:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Pastaba:**Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Tipas: ST1400

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 080404

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,16 mm/aps,**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	42-000
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,16 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 080404
Kietlydinys	BK8425
Tipas	ST1400
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		