

**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK6440, Pavadinimas, tipas W29: 58-000****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236791 58-000 |
| GTIN             | 4047109226777 |
| Produktų klasė   | 24T           |

**Aprašymas****Tinka:**

Nr. 236685; 236686

**Pastaba:****Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.**

Tipas: ST900

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 120608

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/aps,**Techninis aprašymas**

|   |             |
|---|-------------|
| Pavadinimas                               | 58-000      |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/aps, |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 120608 |
| Kietlydinys                               | BK6440      |
| Tipas                                     | ST900       |
| Ašmenys                                   | HM          |
| Produkto rūšis                            | Gręžimas    |

**Vartotojo duomenys**

|                                 | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka            | 220 m/min            | P                |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka            | 185 m/min            | P                |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka            | 165 m/min            | P                |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 150 m/min            | P                |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 100 m/min            | P                |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka    | 160 m/min            | M                |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka    | 100 m/min            | M                |
| drėgnas, maks.                  | tinka            |                      |                  |