

**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK8425, Pavadinimas, tipas W29: 10-030****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236930 10-030
GTIN	4047109179288
Produktų klasė	24T

**Aprašymas****Tinka:**

Nr. 236630; 236635; 236650

**Pastaba:****Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!

Tipas: ST900

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 030204

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/aps,**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	10-030
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 030204
Kietlydinys	BK8425
Tipas	ST900
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Gręžimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		