


**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK62, Pavadinimas, tipas W29: 24-010**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236780 24-010
GTIN	4047109058743
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**
**Tinka:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Pastaba:**

**Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.**

Tipas: Ketus (G)

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 05T304

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	24-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304
Kietlydinys	BK62
Tipas	Ketus (G)
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		