

**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK8425, Pavadinimas, tipas W29: 58-000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236841 58-000
GTIN	4047109186200
Produktų klasė	24T

**Aprašymas****Tinka:**

Nr. 236685; 236686

**Pastaba:****Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Tipas: ST1400

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 120608

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/aps,**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	58-000
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 120608
Kietlydinys	BK8425
Tipas	ST1400
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	80 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		