

**DC.T 070204, Rūšis: CA525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260382 CA525
GTIN	4960664680108
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DC.T 070204 CA525 Kietlydinys: CA525

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Drožlialaužis	HQ
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	CA525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui