

**DC.T 11T302, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260385 CA6525
GTIN	4960664589241
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DC.T 11T302 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: MQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	MQ
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui