

Indukcinis šildymo prietaisas, dydis: 45



Užsakymo data

Užsakymo numeris	883962 45
GTIN	2050002076488
Produktų klasė	86H

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas simatherm® indukcinis šildymo prietaisas riedėjimo guoliams ir kitoms žiedo formos metalinėms dalims, kurių kiaurymės skersmuo nuo 20 iki 310 mm. Automatinio laiko ir temperatūros reguliatoriumi galima riedėjimo guolius ir kitas žiedo formos metalines dalis pašildyti iki gamintojo nurodytos 110 °C temperatūros. Ypač kompaktiškas prietaisas – net ir su 3 atramomis tesveria 17 kg. Galimas nuotolinis valdymas mobiliaisiais įrenginiais per Bluetooth (tik su nemokama programėle „World of Maintenance“)

Tiekimo sudėtis:

Šildymo prietaisas, 3 atramos, temperatūros jutiklis ir apsauginės terminės pirštinės.

Techninis aprašymas

Plotis	268 mm
Temperatūros reguliavimo diapazonas	20 - 180 °C
Detalės išorinis Ø iki	310 mm
maksimalus detalės svoris	45 kg
Įtampa	230 V
Galia	2,1 kW

Ilgis	320 mm
Detalės vidinis Ø nuo	20 mm
Aukštis	293 mm
Produkto rūšis	Indukcinis šildytuvas