

**BDMT 070304 ER-JT, PR1810, Tipas: GG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227159 GG
GTIN	4960664026463
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$ . Tiksliai  $90^\circ$  iki  $a_p = 4$  mm.

**Techninis aprašymas**

Tipas	GG
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	0,09 – 0,16 mm
Rūšis	PR1810
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 070304 ER-JT
Kietlydinys	PR1810
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		