

**SOMT....20ER-LD, PR1835, Tipas: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222081 10
GTIN	4960664029365
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Modelis:**

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgautomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

**Paskirtis:**

**LD geometrija** taip pat tinka dideliems pjovimo gyliams ( $a_{p\max} = 5$  mm) su vidutine pastūma. Netinka naudoti frezavimui panardinus, spiralių ir kontūrų frezavimui arba kietoms sienoms.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Tipas	INOX
Pastūma $f_z$ per dantį	0,06 – 1,8 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\max}$	3,5 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Kampo spindulys	2 mm
Plokštelės storis E	476 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT100420-ER-LD
Kietlydinys	PR1835
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		