

**SOMT....20ER-GM, PR1825, Tipas: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222071 10
GTIN	4960664028511
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

Paskirtis:

GM geometrija yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	2 mm
Tipas	ST1400
Keičiamų plokštelių dydis	10
Plokštelės storis E	4,76 mm
Pastūma f_z per dantį	0,2 – 2 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\max}$	3 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT100420ER-GM
Kietlydinys	PR1825
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		