


**SOMT.....ER-FL, PR1825, Tipas: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222087 10
GTIN	4960664028498
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgautomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

Paskirtis:

FL geometrija (orientuota į paviršiaus apdirbimą) yra Nr. 1, variantas rupiajam apdirbimui ant mažo galingumo staklių.

Netinka naudoti frezavimui panardinus, spiralių ir kontūrų frezavimui arba kietoms sienoms.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	2 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Pastūma f_z per dantį	0,2 – 1,2 mm
Tipas	ST1400
Plokštelės storis E	4,76 mm

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\max}$	3 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT100420-ER-FL
Kietlydinys	PR1825
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		