

**BDMT 170431 ER-JT, PR1825, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227558 ST1400
GTIN	4960664028047
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$.

Tiksliai 90° iki $a_p = 9$ mm.

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Pastūma f_z per dantį	0,09 – 0,22 mm
Kampo spindulys	3,1 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 170431 ER-JT
Kietlydinys	PR1825
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		