

**BDMT 11T308 ER-N3, PR1810, Tipas: GG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227483 GG
GTIN	4960664026425
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Pastaba:**

Frezos komplektuojamos vienodu skaičiumi N2 ir N3 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio. Rekomenduojamos apdirbimo vertės  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Rūšis	PR1810
Pastūma $f_z$ per dantį	0,09 – 0,2 mm
Tipas	GG
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 11T308 ER-N3
Kietlydinys	PR1810
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		