

**BDMT 170412 ER-JT, PR1825, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 227552 ST1400 |
| GTIN             | 4960664028009 |
| Produktų klasė   | 25A           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$ .

Tiksliai  $90^\circ$  iki  $a_p = 9$  mm.

**Techninis aprašymas**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Pastūma $f_z$ per dantį                | 0,09 – 0,22 mm                  |
| Kampo spindulys                        | 1,2 mm                          |
| Tipas                                  | ST1400                          |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | BDMT 170412 ER-JT               |
| Kietlydinys                            | PR1825                          |
| Ašmenys                                | HM                              |
| Produkto rūšis                         | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

**Vartotojo duomenys**

|                                 | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka            | 200 m/min            | P                |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka            | 180 m/min            | P                |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka            | 180 m/min            | P                |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 140 m/min            | P                |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 140 m/min            | P                |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka            | 180 m/min            | M                |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka            | 180 m/min            | M                |
| drėgnas, maks.                  | ribotai tinka    |                      |                  |
| šlapias, min.                   | ribotai tinka    |                      |                  |
| sausasis                        | tinka            |                      |                  |
| Oras                            | tinka            |                      |                  |