

**SOMT....20ER-LD, PR1825, Tipas: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222079 10
GTIN	4960664028528
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgautomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

Paskirtis:

LD geometrija taip pat tinka dideliems pjovimo gyliams ($a_{p\max} = 5$ mm) su vidutine pastūma. Netinka naudoti frezavimui panardinus, spiralių ir kontūrų frezavimui arba kietoms sienoms.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,03 – 2 mm
Kampo spindulys	2 mm
Plokštelės storis E	4,76 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\max}$	3,5 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Tipas	ST1400

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT100420-ER-LD
Kietlydinys	PR1825
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		