


**SOMT....20ER-GM, PR1825, Tipas: 14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222071 14
GTIN	4960664028559
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Modelis:**

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

**Paskirtis:**

**GM geometrija** yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Tipas	ST1400
Pastūma $f_z$ per dantį	0,2 – 2 mm
Plokštelės storis E	5,56 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}$	3,5 mm
Keičiamų plokštelių dydis	14
Kampo spindulys	2 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT140520-ER-GM
Kietlydinys	PR1825
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		