

**BDMT 170408 ER-JT, PR1810, Tipas: GG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227568 GG
GTIN	4960664026340
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$.

Tiksliai 90° iki $a_p = 9$ mm.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,09 – 0,27 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Tipas	GG
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 170408 ER-JT
Kietlydinys	PR1810
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		