

**BDMT 170408 ER-N3, PR1825, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227672 ST1400
GTIN	4960664028085
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Pastaba:**

Frezos komplektuojamos vienodu skaičiumi N3 ir N4 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio. Rekomenduojamos apdirbimo vertės $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f_z per dantį	0,09–0,16 mm
Tipas	ST1400
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 170408 ER-N3
Kietlydinys	PR1825
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		