

Vario plus Eco bazinis laikiklis, kairinis, Kastuvo tvirtinimo tipas: HSK63**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274531 HSK63
GTIN	4067263112426
Produktų klasė	21U

Aprašymas

Modelis:

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Vario plus Eco plokštelės laikiklis.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	105 mm
Koto tvirtinimo tipas	HSK63
h_1	19 mm
Tvirtinimo juostelė	279928 7
f_1	7 mm
L_2	35 mm
Fiksavimo varžtas	279815 24
h_2	23 mm
Montavimo varžtas	279815 9
f_2	15 mm

L ₁	79 mm
Vidinis aušinimas	taip
h ₃	54 mm
Serija	Vario plus Eco
Paskirtis	kairinis
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas, Tipas: 24	279815 24
Fiksavimo varžtas, Tipas: 9	279815 9
Tvirtinimo juostelė, Tipas: 7	279928 7