

**Garant****Vario plus Eco Y plokštelės laikiklis, kairinis, pjūvos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274541 3
GTIN	4067263112457
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Skirtas ne didesnio kaip 90 mm skersmens velenų atskyrimui.

**Tinka:**

Vario plus Eco laikiklis Nr. 274531; 274501; 274502.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

**Techninis aprašymas**

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	45 mm
galima atpjauti pagal ašį	ne
Užveržimo varžtas	279815 9
Serija	Vario plus Eco
Pjūvos plotis w	3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	273656 – 273749

Bendras ilgis L	90,8 mm
Y1	2 mm
Y	28 mm
X	47 mm
X1	9 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

---

## Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
---------------------------	----------