

**DC. T 070202, Rūšis: CA525**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260381 CA525
GTIN	
Produktų klasė	25E

Aprašymas

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Drožlialaužis	HQ
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui