



Vežimėlis plieninėms talpoms gabenti, Koto dydis: 51121



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919901 51121
GTIN	4017976511214
Produktų klasė	96F

Aprašymas

Modelis:

Suvirinti vamzdiniai rėmai, ratai su kietosios gumos padangomis, stebulės su ritininiais guoliais.

Apsauginės rankenos iš plastiko. Plieniniai talpos tvirtai laikomi pritvirtinamomis apsauginėmis grandinėmis. 1 propano dujų buteliukui 11 kg talpos, Ø 300 mm arba 1 buteliukui 33 kg talpos, Ø 318 mm. Tripusė briauna ant kastuvo.

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas miltelinio būdu.**

Techninis aprašymas

Butelių kiekis	1
Leistinoji apkrova	100 kg
Svoris	14,5 kg
Aukštis	1240 mm
Plotis	550 mm
Ratuko Ø	260 mm

Duomenų lapai

Plieninių butelių Ø	300 - 318 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis plieninėms talpoms gabenti