

**Garant**
**Plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis Ø DC: 5mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 162826 5      |
| GTIN             | 4067263112518 |
| Produktų klasė   | 110           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Priekinio pjovimo mašininis plėstuvas, užtikrinantis kuo **tikslesnius matmenis. Patobulintas priekinis pjūvis** užtikrina **ypatingą** padarytos kiaurymės tikslumą. Modelis su tiesiais ir **ilgiais drožlių grioveliais** optimaliam drožlių pašalinimui.

**Paskirtis:**

Išgaunamos tikslios, tolygiai viena už kitos išdėstytos kiaurymės. Atitinka aukščiausius kiaurymės tiesumo reikalavimus. Gilinimas iki pat kiaurymės dugno, tinka ir kiaurosios kiaurymės.

**Pastaba:**

Atkreipkite dėmesį į naują veleno toleranciją h6. Konfigūruotus valytuvus, kurių skersmens diapazonas yra nuo 2200 iki 12220 mm, ir laisvai pasirenkamus matmenis galima užsakyti Nr. 162830.

**Techninis aprašymas**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z                | 6           |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                     | 5 mm        |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>              | 53 mm       |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>              | 5 mm        |
| Galinis pjūvis                            | 1,7 mm      |
| Plėtimo Ø matmenys                        | 0,1 mm      |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,1 mm/aps, |
| Bendras ilgis L                           | 86 mm       |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>     | 20 mm       |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Tolerancija                  | H7                              |
| Danga                        | be dangos                       |
| Ašmenys                      | HSS E                           |
| Norma                        | Gamykliniai standartai          |
| Vidinis aušinimas            | ne                              |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h6         |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė aklina arba atvira |
| Spalvinis žymėjimas          | žalia                           |
| Produkto rūšis               | Plėstuvas                       |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | $V_c$    | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis                       | tinka         | 20 m/min | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | tinka         | 20 m/min | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 15 m/min | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 12 m/min | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 12 m/min | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 10 m/min | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 10 m/min | P         |
| Ketus (G)                       | tinka         | 10 m/min | K         |
| CuZn                            | tinka         | 20 m/min | N         |
| Uni                             | tinka         |          |           |
| Alyva                           | tinka         |          |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |          |           |
| šlapias, min.                   | tinka         |          |           |
| sausasis                        | ribotai tinka |          |           |