

**DC.T 070204, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260382 CA6525
GTIN	4960664589234
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DC.T 070204 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: MQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MQ
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui