

**Garant****SDGT 090308, HB7630, Tipas: INOX**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	216409 INOX
GTIN	4067263110828
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

### Modelis:

Tvirtos frezavimo keičiamosios plokštelės, **preciziškai apdirbti teigiami drožlialaužiai.**  
**Priekiniai ir galiniai paviršiai preciziškai nušlifuoti.**

## Techninis aprašymas

Pastūma $f_z$ per dantį	0,11 mm
Plokštelės storis E	3,18 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SDGT 090308
Kietlydinys	HB7630
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		