



## HOLEX Pro Inox VHM našus grąžtas cilindrinis kotu DIN 6535 HB, AlTiN, Ø DC m7: 4,65mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122686 4,65   |
| GTIN             | 4067263112600 |
| Produktų klasė   | 12F           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant **nerūdijantį ir rūgštims atsparų plienui**. Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos **patobulintos formos** užtikrina optimalų drožlės laužimą. Didesni drožlių grioveliai **puikiam drožlių pašalinimui**. Dar patvaresni dėl **patobulinto kietmetalio substrato** ir aukštai **temperatūrai atsparios dangos**.

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Techninis aprašymas

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 6 mm         |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | m7           |
| Norma                                                   | DIN 6537 L   |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 36 mm        |
| Bendras ilgis L                                         | 74 mm        |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>                  | 0,07 mm/aps, |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 4,65 mm      |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 29 mm        |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2            |
| Serija                                                  | Pro Inox     |
| Danga                                                   | AlTiN        |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Ašmenys             | VHM                |
| Modelis             | 6xD                |
| Smailas kampas      | 140 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HB su h6  |
| Vidinis aušinimas   | taip, su 25 bar    |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna             |
| Produkto rūšis      | Spiralinis grąžtas |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aluminis<br>(trumpadrožlis)    | ribotai tinka | 140 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                    | ribotai tinka | 120 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 120 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 110 m/min      | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 80 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         | 55 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         | 45 m/min       | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>      | tinka         | 35 m/min       | S         |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |                |           |
| šlapias, min.                  | ribotai tinka |                |           |