

**Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 140mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

314425 140

GTIN

4067263113027

Produktų klasė

32R

**Aprašymas****Modelis:****Tiksliai išfrezuota** atraminė plokštuma, **neoksiduota**.**Paskirtis:**

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių.

**Apdirbama medžiaga:**

16 MnCr5

**Tinka:****Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.****Pastaba:**

- Griebtuvo kumštelių galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
- Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelių įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.

**Techninis aprašymas**

Griovelio plotis D

7,96 mm

Ilgis L

74 mm

Atstumas tarp kiaurymių b

38,1 mm

tinka ir griebtuvui

160 mm

tinka griebtuvams

140 mm

## Duomenų lapai

Aukštis H	42 mm
Liežuvėlio ilgis A	12,67 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Spiralės formos griebtuvo lūpos