

**Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	314425 100
GTIN	4067263113003
Produktų klasė	32R

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai išfrezuota atraminė plokštuma, **neoksiduota**.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių.

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

- **Griebtuvo kumštelių galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.**
- **Naujai įsigytus tekinimo ir grėžimo kumštelių įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.**

Techninis aprašymas

Ilgis L	53 mm
Liežuvėlio ilgis A	9,49 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	24 mm
Aukštis H	30 mm
Griovelio plotis D	7,96 mm

tinka griebtuvams	100 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Spiralės formos griebtuvo lūpos