

**Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	314425 125
GTIN	4067263113010
Produktų klasė	32R

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai išfrezuota atraminė plokštuma, **neoksiduota**.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių.

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

- **Griebtuvo kumštelių galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.**
- **Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelių įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.**

Techninis aprašymas

Griovelio plotis D	7,96 mm
Aukštis H	38 mm
tinka griebtuvams	125 mm
Ilgis L	62 mm
Liežuvėlio ilgis A	12,67 mm

Duomenų lapai

Atstumas tarp kiaurymių b	32 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Spiralės formos griebtuvo lūpos