

**Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 315mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	314425 315
GTIN	4067263113058
Produktų klasė	32R

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai išfrezuota atraminė plokštuma, **neoksiduota**.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių.

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

- **Griebtuvo kumštelių galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.**
- **Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelių įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.**

Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių b	63,5 mm
Aukštis H	58 mm
Griovelio plotis D	12,72 mm
Liežuvėlio ilgis A	19,02 mm
tinka griebtuvams	315 mm
Ilgis L	120 mm

Atitinka spalvinį žymėjimą

HOLEX tekimo griebtuvas su
plokščia spirale ir kumšteliai

Produkto rūšis

Spiralės formos griebtuvo lūpos