

**Besisukanti žarnos jungtis, Išorinis prijungimo sriegis: 1/4in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080192 1/4
GTIN	4000896204441
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

360° besisukanti suspausto oro pasukama jungtis leidžia visiškai, be įtampos, laisvai judėti prijungtiems įrankiams.

Techninis aprašymas

Išorinis prijungimo sriegis	G
Srauto dydis	11,8 l/s
Pneumatinė jungtis	1/4 in