


**KOMET® Unisix® keičiamoji plokštelė, BK6115, Pavadinimas, tipas W29:
34-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236860 34-010
GTIN	4047109099258
Produktų klasė	24T

Aprašymas**Tinka:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Pastaba:**Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!

Tipas: Ketus (G); ST900

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 06T304

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,15 mm/aps,**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	34-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,15 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 06T304
Kietlydinys	BK6115
Tipas	Ketus (G); ST900

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		