



Skaitmeninis griovelių gylmatis IP 67, Matavimo ribos: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	418758 100
GTIN	4059192059095
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Griovelių, kiaurymių, įpjovų, iškyšų ir kt. matavimams. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032. Su 3 matavimo antgaliais (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm ir spinduliu 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940. Disko formos matavimo antgalis Nr. 418660 dyd. 0,5, specialūs liestukai Nr. 434900 – 4915 su sriegiais M2,5.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Baterijos
Matavimo liniuotės skersmuo	16 × 3 mm
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 100 mm
Matavimo strypo Ø	4 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai

Tiltelio ilgis	85 mm
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Kalibravimas	A1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 67
Norma	ISO 13385
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantis plienas, INOX
Pakuotė	Dėklas
Produkto rūšis	Skaitmeninis griovelių gylmatis-slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Disko formos antgalis gylmačiui Disko storis 1 mm	418660 1
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Disko formos antgalis gylmačiui Disko storis 0,5 mm	418660 0,5
Baterijų skyriaus dangtelis	412235

Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2