



Skaitmeninis griovelių gylmatis IP 67, i-wi, Matavimo ribos: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	418759 100
GTIN	4059192057312
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Griovelių, kiaurymių, įpjovų, iškyšų ir kt. matavimams. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Labai didelis LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11 mm. Integruota, belaidė duomenų sąsaja i-wi.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032. Su 3 matavimo antgaliais (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm ir spinduliu 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

i-wi belaidis imtuvas Nr. 498912. Disko formos matavimo antgalis Nr. 418660 dyd. 0,5, specialūs liestukai Nr. 434900 – 4915 su sriegiais M2,5.

Techninis aprašymas

Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Baterijų kiekis	1
Matavimo strypo Ø	4 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai

Duomenų lapai

Maitinimas	Baterijos
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 100 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	16 × 3 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Kalibravimas	A1
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Tiltelio ilgis	85 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi nuotolinio valdymo sistema
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantis plienas, INOX
Pakuotė	Dėklas
Produkto rūšis	Skaitmeninis griovelių gylmatis-slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
-------------------------	----------

Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498914 STICK
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK
Disko formos antgalis gylmačiui Disko storis 1 mm	418660 1
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Disko formos antgalis gylmačiui Disko storis 0,5 mm	418660 0,5