



Pneumatinis tiesinis šlifukoelis, Tipas: SPM60R



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079440 SPM60R
GTIN	2050002005471
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

ATA – pneumatinis tiesinis šlifukoelis **su 3 mm spyruokliuojančia įvore** smulkiems frezavimo, šlifavimo ir graviravimo darbams. **Integruotas pirminis filtras**. 85W tiesinis šlifukoelis itin patogus naudoti dirbant didžiausiu 60000 aps. /min greičiu.

- **Siauras dizainas darbui siaurose vietose.**
- **Nuimama spyruokliuojančios įvorės apsauga.**

Techninis aprašymas

maksimalus oro poreikis	230 l/min
maksimalus sūkių skaičius	60000 min ⁻¹
Svoris	0,17 kg
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Ilgis	140 mm
Prijungimo sriegis	BSP
Darbinis triukšmas	68 dB(A)
Atiduodamoji galia	85 W
Užspaudimo įvorės Ø	3 mm
Maitinimas	Pneumatinio būdu varomas
Produkto rūšis	Tiesinis šlifukoelis

