

**Mahr****Skaitmeninis aukščio matuoklis Digimar 816CLT, Tipas: 600****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	445325 600
GTIN	4059192066888
Produktų klasė	43B

**Aprašymas****Modelis:****Matavimo sistema:**

- Nepriekaištingą tikslumą ir patikimumą užtikrina optiškai didinanti matavimo sistema.
- Oro pagalvės lengvam perstūmimui be trūkčiojimų.
- Paprastas matavimo procesas dėl motorizuoto slankmačio.
- Integruotas, pakraunamas akumulatorius belaidžiam matavimui.
- Temperatūros kompensacija per vidinį temperatūros jutiklį.

**Valdymo ir indikatorių skydas**

- Didelis ir aiškus jutiklinis ekranas su apšvietimu.
- Apžvalgus meniu su aiškiais piktogramomis daugeliu kalbų.
- Galimybė papildomai nustatyti ruošinio nulines vertes.
- Galima prijungti papildomą matavimo prietaisą.
- Galimybė atsisiųsti atnaujinimus.
- Automatinis rezervinis (Stand-by) įjungimas (neprarandant matavimo verčių).

**Funkcijos:**

- Lietimas žemiau arba aukščiau.
- Pakopos plotis arba griovelio atstumai, įskaitant pakopos centrą ir griovelį.
- Kiaurymės ar veleno skersmuo įskaitant kiauřymės arba veleno centrą.
- Apsukimo kiauřymės (viršuje arba apačioje).

- **Apsukimo taško velenas (viršuje arba apačioje).**
- **Apskaičiuokite atstumus arba simetriją.**
- **Dinaminiai matavimai.**
- **Staciakampiškumo matavimas.**
- **Tiesumo matavimas.**
- **Matavimo programos.**
- **Matavimo duomenų apdorojimas.**
- **Tiesioginis spausdinimas USB spausdintuvu per Bluetooth.**
- **Matavimo protokolai PDF formatu arba galimybė išsaugoti kaip CSV failą.**

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su valdymo ir indikacijų bloku. Laikiklis Nr. 445410 dyd. T6, matavimo antgalis Nr. 445420 dyd. K6/51, nustatymų blokas, USB kabelis, apsauginis gaubtas, maitinimo blokas, ličio jonų akumuliatorius ir naudojimo instrukcija.

#### Priedai pasirinktinai:

Bluetooth spausdintuvų rinkinys Nr. 499017 dyd. PRINTER, iwi radijo imtuvas Nr. 498912 dyd. STICK (reikalinga × 2) matavimo liestukų rinkinys Nr. 445400, duomenų perdavimo kabelis Nr. 498941 dyd. DK-M1, laikilis Nr. 445410 dyd. TI, laikrodis indikatorius Nr. 435671.

## Techninis aprašymas

Kiaurymės matavimo atkartojamumas	2 µm
Įmontuotų baterijų Nr.	445430
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Bendras aukštis	938 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Nikelio metalo hibridas
Kalibravimas	E2
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	2,0 + L / 400 µm
Pado plotis	278 mm
Akumuliatorių kiekis	1
Svoris	26 kg
Plokštumos matavimo atkartojamumas	1 µm
Nominalioji įtampa	4,8 V
Matavimo ribos	0 - 770 mm

Matavimo jėga	1,0 ± 0,2 N
Matavimo ribos (diapazonas)	600 - 600 mm
Staus kampo nuokrypis (priekyje)	8 μm
Pado ilgis	255 mm
Tekintų matavimo antgalių laikiklių taikymo sritis	170 - 770 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Aukštimalis

## Paslaugos

KalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	024000 800
DAkkS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	024010 800

## Priedai

Universalus matavimo liestukų rinkinys Atskirų dalių skaičius 10	445406 10
Keičiamo liestuko laikiklis Tipas T6	445410 T6
Keičiamo liestuko laikiklis Tipas T6/100	445410 T6/100
Keičiamo liestuko laikiklis Tipas T8	445410 T8
Keičiamo liestuko laikiklis Tipas T1	445410 T1
Keičiamas liestukas su rutuliuku Tipas K6/51	445420 K6/51
Akumuliatorių baterijų pakuotė 4,8 V	445430
Kištukinis maitinimo blokas	445432
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas R2

498940 R2

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas  
USB2

498940 USB2