



Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, Tipas: SPT80R



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079440 SPT80R
GTIN	5390145244601
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

ATA – pneumatinis tiesinis šlifuoklis **su 3 mm spyruokliuojančia įvore** smulkiems frezavimo, šlifavimo ir graviravimo darbams. **Integruotas pirminis filtras**. 63W tiesinis šlifuoklis su unikalia variklio konstrukcija, variklio dalys nesidėvi, ilgas tarnavimo laikas, o maksimalus greitis yra 800000 1 aps. / min.

Paskirtis:

Naudokite tik švarų suspaustą orą be alyvos. Nenaudoti alyvos!

Techninis aprašymas

Prijungimo sriegis	BSP
maksimalus oro poreikis	170 l/min
Užspaudimo įvorės Ø	3 mm
Pneumatinė jungtis	1/4 in
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Atiduodamoji galia	63 W
Svoris	0,15 kg
maksimalus sūkių skaičius	80000 min ⁻¹
Darbinis triukšmas	68 dB(A)
Ilgis	135 mm
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis

