



Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, Tipas: S25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079442 S25
GTIN	5390145244687
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

ATA – pneumatinis tiesinis šlifuoklis **su 6mm spyruokliuojančia įvore**. Ergonomiškas tiesinis šlifuoklis, skirtas lengvesniems ir vidutinio sunkumo darbams, valdomas viena ranka.

- **Nepertraukiamam naudojimui su „Push-Pull“ svirtimi.**
- **Puikus svorio / našumo santykis.**

Techninis aprašymas

Atiduodamoji galia	190 W
Ilgis	164 mm
Prijungimo sriegis	BSP
Svoris	0,46 kg
maksimalus oro poreikis	450 l/min
Užspaudimo įvorės Ø	6 mm
maksimalus sūkių skaičius	25000 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	3,14 m/s ²
Darbinis triukšmas	68 dB(A)
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis

