



Pneumatinis tiesinis šlifukoelis, Tipas: SDM26LR



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079442 SDM26LR
GTIN	5390145244700
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

ATA – pneumatinis tiesinis šlifukoelis **su 6mm spyruokliuojančia įvore**. Tiesinis šlifukoelis, skirtas lengviems ir vidutinio sunkumo darbams, patogus naudoti ir valdomas viena ranka.

- **Sūkių skaičiaus valdymas.**
- **Puikus svorio / našumo santykis.**

Techninis aprašymas

Ilgis	154 mm
Užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Atiduodamoji galia	300 W
Prijungimo sriegis	BSP
maksimalus oro poreikis	570 l/min
Pneumatinė jungtis	1/4 in
maksimalus sūkių skaičius	25000 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	3,14 m/s ²
Darbinis triukšmas	72 dB(A)
Svoris	0,52 kg
Produkto rūšis	Tiesinis šlifukoelis

