



Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, Tipas: SMX16LR



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079442 SMX16LR
GTIN	5390145244830
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

ATA – pneumatinis tiesinis šlifuoklis **su 6mm spyruokliuojančia įvore**. Pailgintas ir ergonomiškas tiesinis šlifuoklis, valdomas dviem rankomis.

- **Sūkių skaičiaus valdymas.**
- **Švelnus paleidimas.**

Techninis aprašymas

maksimalus oro poreikis	620 l/min
Darbinis triukšmas	75 dB(A)
maksimalus sūkių skaičius	16000 min ⁻¹
Atiduodamoji galia	820 W
Prijungimo sriegis	BSP
Svoris	1,3 kg
maksimali vibracija pagal EN	3,19 m/s ²
Ilgis	345 mm
Užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis

