



## Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, Tipas: SM25LR



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

ATA – pneumatinis tiesinis šlifuoklis **su 6mm spyruokliuojančia įvore**. Galingas tiesinis šlifuoklis, skirtas sunkiausiems darbams ir itin patogus naudoti.

- **Sūkių skaičiaus valdymas.**
- **Švelnus paleidimas.**

### Techninis aprašymas

Svoris	0,75 kg
Ilgis	213 mm
Prijungimo sriegis	BSP
maksimali vibracija pagal EN	3,21 m/s <sup>2</sup>
Pneumatinė jungtis	1/4 in
maksimalus sūkių skaičius	25000 min <sup>-1</sup>
maksimalus oro poreikis	620 l/min
Atiduodamoji galia	820 W
Užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Darbinis triukšmas	72 dB(A)
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis

