



Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, Tipas: SMD25LR



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079442 SMD25LR
GTIN	5390145244847
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

ATA – pneumatinis tiesinis šlifuoklis **su 6mm spyruokliuojančia įvore**. Ergonomiškas tiesinis šlifuoklis su unikalia vibracijos slopinimo sistema.

- **Švelnus paleidimas.**

Techninis aprašymas

Prijungimo sriegis	BSP
Ilgis	208 mm
maksimali vibracija pagal EN	2,27 m/s ²
Užspaudimo įvorės Ø	6 mm
maksimalus oro poreikis	620 l/min
Darbinis triukšmas	77 dB(A)
Atiduodamoji galia	820 W
Svoris	0,8 kg
Pneumatinė jungtis	1/4 in
maksimalus sūkių skaičius	25000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis

