

**Pneumatinis mažasis kampinis šlifuoklis, Tipas: RAM20LR****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

Kompaktiškas kampinis šlifuoklis su ergonomiška konstrukcija ir siaura galvute, kad būtų lengva pasiekti siauras vietas. Kompaktiškas kampinis šlifuoklis su ergonomiška konstrukcija ir siaura galvute, kad būtų lengva pasiekti siauras vietas. Roloc® mažiems šlifavimo diskams Ø 50/75 mm.

Techninis aprašymas

maksimalus oro poreikis	1207 l/min
Pneumatinė jungtis	1/4 in
maksimali vibracija pagal EN	2,58 m/s ²
maksimalus disko Ø	75 mm
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Svoris	0,6 kg
Darbinis triukšmas	74 dB(A)
Atiduodamoji galia	300 W
Prijungimo sriegis	BSP
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	8 mm

Produkto rūšis

Kampinis šlifuoכלis