



## Pneumatinis mažasis kampinis šlifuko, Tipas: RAM16L



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 079316 RAM16L |
| GTIN             | 5390145244526 |
| Produktų klasė   | 03R           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiškas kampinis šlifuko su ergonomiška konstrukcija ir siaura galvute, kad būtų lengva pasiekti siauras vietas. Patvarus ir galingas kampinis šlifuko. Galai lenkti 10° kampu. Su 6 mm spyruokliuojančios įvorės laikikliu.

#### Tiekimo sudėtis:

Į komplektą įeina standartinė 6 mm spyruokliuojanti įvorė, ATA Tools prekės numeris 133-121-10.

#### Priedai pasirinktinai:

Papildoma spyruokliuojanti įvorė 3 mm, ATA Tools prekės numeris 133-123-10.

Papildoma spyruokliuojanti įvorė 8 mm, ATA Tools prekės numeris 133-124-10.

Papildoma spyruokliuojanti įvorė 10 mm, ATA Tools prekės numeris 133-106-10.

### Techninis aprašymas

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| maksimalus oro poreikis                  | 1271 l/min |
| Prijungimo sriegis                       | BSP        |
| Svoris                                   | 1,3 kg     |
| Atiduodamoji galia                       | 370 W      |
| Darbinis triukšmas                       | 73 dB(A)   |
| rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø) | 8 mm       |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Pneumatinė jungtis           | 1/4 in                  |
| maksimalus sūkių skaičius    | 16000 min <sup>-1</sup> |
| maksimali vibracija pagal EN | 4,41 m/s <sup>2</sup>   |
| maksimalus disko Ø           | 75 mm                   |
| Produkto rūšis               | Kampinis šlifuoklis     |