

**DC.T 070204, Rūšis: SW05****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260382 SW05
GTIN	4960664629602
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DC.T 070204 SW05 Kietlydinys: SW05

Drožlialaužis: MQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 100 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 100 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	MQ
Pagrindinis naudojimas	Ti

Kietlydinys	SW05
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui