




## Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 173 E, Užspaudimo Ø: 16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	329560 16
GTIN	4067263115250
Produktų klasė	32Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

#### Standartas:

**DIN 6343**

#### Tikslumas:

**Bendraašiškumo tolerancijos ribos:** D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

#### Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., 4-briaunių arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

Profilis Ø 1,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo Ø 8,5 mm su įstrižiniais grioveliais.

### Techninis aprašymas

A	50 mm
Kampas α	15 laipsniai
F	48 mm
Bendras ilgis L	94 mm
K	60 mm

## Duomenų lapai

Tipas	173 E
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė