


**HOLEX**
**Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 173 E, Užspaudimo Ø: 13mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329560 13     |
| GTIN             | 4067263115229 |
| Produktų klasė   | 32Z           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

**Standartas:**
**DIN 6343**
**Tikslumas:**

**Bendraašiškumo tolerancijos ribos:** D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

**Pastaba:**

Kitų skersmenų ir formų (pvz., 4-briaunių arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

Profilis Ø 1,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo Ø 8,5 mm su įstrižiniais grioveliais.

**Techninis aprašymas**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| A               | 50 mm          |
| K               | 60 mm          |
| Kampas α        | 17,5 laipsniai |
| Bendras ilgis L | 94 mm          |
| F               | 48 mm          |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Tipas          | 173 E             |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |