


**HOLEX****Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 173 E, Užspaudimo Ø: 31mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329560 31
GTIN	4067263115403
Produktų klasė	32Z

**Aprašymas****Modelis:**

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

**Standartas:****DIN 6343****Tikslumas:**

**Bendraašiškumo tolerancijos ribos:** D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

**Pastaba:**

Kitų skersmenų ir formų (pvz., 4-briaunių arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

Profilis Ø 1,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo Ø 8,5 mm su įstrižiniais grioveliais.

**Techninis aprašymas**

K	60 mm
A	50 mm
Bendras ilgis L	94 mm
F	48 mm
Kampas $\alpha$	17,5 laipsniai

Tipas	173 E
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė